

## Rahan l'harnaché, fils de la barricade

Pièce à conviction n° 1<sup>1</sup> (L. l. H. en cm) : 71,5 x 11,7<sup>2</sup> x 88,8 - 8,9 kg

Pièce à conviction n° 1 — détail A<sup>3</sup> (L. l. H. en cm) : 29,7 x 9,5<sup>4</sup> x 24,5 - 3,5 kg

Pièce à conviction n° 1 — détail B<sup>5</sup> (L. l. H. en cm) : 71,5 x 4<sup>6</sup> x 88,8 - 5,4 kg

Boîte scellée<sup>7</sup> (L. l. H. en cm) : 34 x 13<sup>8</sup> x 39,2 - 2,8 kg

Pièce à conviction n° 2<sup>9</sup> (L. l. H. en cm) : 14,4 x 3,8<sup>10</sup> x 11 - 0,106 kg

Pièce à conviction n° 3<sup>11</sup> (L. l. H. en cm) : 28,5 x 9,6<sup>12</sup> x 8 - 0,19 kg

Pièce à conviction n° 4<sup>13</sup> (L. l. H. en cm) : 13,9 x 3,3<sup>14</sup> x 2,8 - 0,06 kg

Pièce à conviction n° 5<sup>15</sup> (L. et ø en cm) : 16,5 x 7,4<sup>16</sup> - 0,23 kg

---

\* Retouche d'image — œuvre en kit, DIY —, retardateur inclus.

### RECTO

- 1 Cadre, déclencheur à distance (ajouter 80 g au poids mentionné et 9,86 m à la profondeur), circuit imprimé ; grand style bourgeois (à la manière de William Bouguereau).
- 2 Largeur / Profondeur.
- 3 Circuit imprimé iiyama<sup>®</sup> model ; n° 715A802-2-2 CMPC-S991V-1\P991U-1 inscrit sur la face de la carte informatique.
- 4 Largeur / Profondeur.
- 5 Cadre de bois seul.
- 6 Largeur / Profondeur.
- 7 Boîte Dainese<sup>®</sup> et son contenu, afin de protéger l'intégrité des pièces à conviction en matière d'application de la notice de montage : circuit imprimé iiyama model LS902UT de septembre 2002, plus un second circuit imprimé (cf. verso).
- 8 Largeur / Profondeur.

### VERSO

- 9 Circuit imprimé du tube de l'écran iiyama ; n° 715A839-1, puis n° CRPC-S760/780/790S-T inscrit sur la face de la carte imprimé, plus étiquette avec mention « LINE : A2 » au-dessus de « REV : B ».
- 10 Largeur / Profondeur.
- 11 Boîte de l'allonge pneumatique GITZO<sup>®</sup> avec sa notice d'emploi, ainsi qu'un déclencheur standard.
- 12 Largeur / Profondeur.
- 13 Seringue JIM<sup>®</sup> dans sa boîte d'origine. (Les dimensions données sont celles de la boîte, qui correspondent assez fidèlement à celles de la seringue.) Penser à équiper la seringue (du grec *syrix*, « tube ») d'une aiguille hypodermique neuve.
- 14 Largeur / Profondeur.
- 15 Godemichet en silicone noir style stupa.
- 16 Situé à la base, le diamètre donné correspond à celui de la ventouse ; trois circonférences de gland, respectivement depuis l'assise : 17, 15 et 13 mm.